

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:
M12X231****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301313 M12X231
GTIN	4045197942845
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.****Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	12,5 mm
L ₂	7,5 mm
Ulkonema A-mitta	250 mm
Ø D ₂	21 mm
kierre M	M12 x 231
Hyötypituus L ₁	231 mm
Ulko-Ø D	44 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike