



## Laser-etäisyysmittauslaite DISTO™, Tyyppi: X4SET



### Tilaustiedot

Tilausnumero	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Tuoteluokka	47C

### Kuvaus

#### Malli:

Iskunkestävä muovikotelo, helppokäyttöinen symbolinäppäimistö. Laadukas **Leica-lasioptiikka**, erittäin lämmönkestävä ja tukeva **magneesiumkuori**. Valaistu ja kääntyvä värinäyttö takaa ihanteellisen luettavuuden. Power Range Technologie™ mittauksiin **150 m asti ilman kohdelevyä**. Laserluokka 2, tarkastettu ISO 16331-1 -standardin mukaisesti. **Integroitu 360°:n kaltevuusmittari** näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeudenmittauksen. Monitoiminen päätykappale kulmasta mittaamiseen. Roiskeveesisuojattu ja pölytiivis kumitiivisteiden ansiosta. Pintakäsittely, pestävä näppäimistö. Kestävä suojakumi suojaa optiikkaa ja vaimentaa kevyitä iskuja.

**Digitaalinen tähtäin** (4-kert. zoom) pitkältä etäisyydeltä tai auringonpaisteessa tehtäviin mittauksiin.

**Tilan mittaus P2P-tekniikan avulla.** Myös hankalasti päästävistä pisteistä. Käytettäessä DISTO™ Plan -sovellusta piirustukset voidaan viedä CAD-tiedostoiksi.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Suojalaukku ja rannelenkki. Mukana 2x paristo nro 081561 koko LR6.  
Mukana jalustasovitin DST360, jalusta TRI120 ja laukku.

**Huomautus:**

Tiedonsiirto Bluetooth® Smart -tekniikan kautta myös älypuhelimella Leica "DISTO™ Plan" -sovelluksen avulla (Android versiosta 4.3 alkaen, Apple mallista iPhone 4s alkaen). Luonnosten laatiminen käy helposti.

**Tekninen kuvaus**

Virtalähde	081561 LR6
Mittaustarkkuus	± 1,0 mm
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
IP-suojaluokka	IP 54
Kantama	150 m
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Kaltevuudentunnistin	360 astetta
Korkeus	29 mm
Digitaalinen etsin ja zoom	4-kertainen
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Paino	184 g
Pituus	132 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Monitoiminen päätykappale	kyllä
Leveys	56 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

---

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6

081561 LR6