

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:  
M16X231****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301313 M16X231
GTIN	4045197942852
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:****Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.****Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

**Tekninen kuvaus**

L <sub>2</sub>	7,5 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	17 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Ulkonema A-mitta	250 mm
kierre M	M16×231
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	231 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike