



Laser-etäisyysmittauslaite DISTO™, Tyyppi: X3



Tilaustiedot

Tilausnumero	465550 X3
GTIN	7640110697047
Tuoteluokka	47C

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovikotelo, helppokäyttöinen symbolinäppäimistö. Laadukas **Leica-lasioptiikka**, erittäin lämmönkestävä ja tukeva **magneesiumkuori**. Valaistu ja kääntyvä värinäyttö takaa ihanteellisen luettavuuden. Power Range Technologie™ mittauksiin **150 m asti ilman kohdelevyä**. Laserluokka 2, tarkastettu ISO 16331-1 -standardin mukaisesti. **Integroitu 360°:n kaltevuusmittari** näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeudenmittauksen. Monitoiminen päätykappale kulmasta mittaamiseen. Roiskeveesisuojattu ja pölytiivis kumitiivisteiden ansiosta. Pintakäsittely, pestävä näppäimistö. Kestävä suojakumi suojaa optiikkaa ja vaimentaa kevyitä iskuja.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Suojalaukku ja rannelenkki. Mukana 2x paristo nro 081561 koko LR6.

Huomautus:

Tiedonsiirto Bluetooth® Smart -tekniikan kautta myös älypuhelimella Leica "DISTO™ Plan" -sovelluksen avulla (Android versiosta 4.3 alkaen, Apple mallista iPhone 4s alkaen). Luonnosten laatiminen käy helposti.

Tekninen kuvaus

Pituus	132 mm
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Paino	184 g
IP-suojausluokka	IP 65
Virtalähde	081561 LR6
Monitoiminen päätykappale	kyllä
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Mittaustarkkuus	± 1,0 mm
Kaltevuudentunnistin	360 astetta
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Kantama	150 m
Leveys	56 mm
Korkeus	29 mm
Sarja	DISTO™
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6

081561 LR6