

Garant

Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet värinävimennus, kartiomainen, HSK-A 63, Kierre M × Pituus L1: M16X224

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	307038 M16X224
GTIN	4045197942975
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

RFID-/Balluff chip -poraus. Kartiomainen malli. **Värinävimennettu malli, kiinnikkeessä värinävimennettu ydin.**

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301342, kavennusholkki nro 301344, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Densimet-kiinnittimet tai täyskovametalliset jatkokappaleet jyrsimille nro 301374 - 301379 ja nro 301361 - 301368.

Ulkonema A-mitta: 250 mm

Reiän Ø D₁: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ulko-Ø D: 40 mm

Hyötypituus L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Tekninen kuvaus

L ₂	5 mm
Ulkonema A-mitta	250 mm

kierre M	M16x224
Reiän Ø D ₁	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Hyötypituus L ₁	224 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike