

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4020, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 2 mmSyöttö f_z / hammas: 0,8 mm

Teränpaksuus S: 3.18 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
Syöttö f_z / hammas	0,8 mm
Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMT060310ZZSR
Laji	HB4020
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		