

**Garant****XOMT060310ZZSR, HB4130, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

## Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,8 mm
Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMT060310ZZSR
Laji	HB4130
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	0,9 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm

Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		