


Garant
XDMT120516ZDSR, HB4020, Tyyppi: ST900

Tilaustiedot

Tilausnumero	212887 ST900
GTIN	4045197943170
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 3 mm

Syöttö f_z / hammas: 1,2 mm

Teränpaksuus S: 5.56 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	1,2 mm
tyyppi	ST900
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	5.56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT120516ZDSR
Laji	HB4020
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	2 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		