

Garant
XDMT090416ZDSR, HB4130, Tyyppi: INOX


Tilaustiedot

Tilausnumero	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	1,1 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	4.76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB4130
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	1,1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm

Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		