

**Garant**
**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC-63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 12mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	308574 12
GTIN	4045197944061
Tuoteluokka	31C

**Kuvaus**
**Malli:**

- **RFID-/Balluff chip -poraus.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

**Käyttö:**

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	32 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Sovitin	PSC-63 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka