

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC-63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308574 16
GTIN	4045197944078
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- **RFID-/Balluff chip -poraus.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Jäähdytiskanavan reikä	lukittava
Ø D ₂	27 mm
Sovitin	PSC-63 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka