

Garant

HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka, PSC-63 A=100, ER-kiristysholkkikoolle: 16



Tilaustiedot

Tilausnumero	308542 16
GTIN	4045197944092
Tuoteluokka	31C

Kuvaus

Malli:

Ulko- ja sisäkartioiden hiottu ja tasaisemman käynnin saavuttamiseksi kaikki varret on sorvattu. RFID/Balluff chip-poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min⁻¹).

Etu:

- **Erinomainen pyörintätarkkuus järjestelmässä (istukka + kiristysholkki + kiinnitysmutteri), 3 µm:n pyörintä 2 µm:n kiristyspihdeillä, 6 µm:n pyörintä 5 µm:n kiristyspihdeillä.**
- **Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 verrattuna tavalliseen ER-istukkaan).**
- **2-osainen kiinnitysmutteri vähentää tärinää.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **tarkkuuskiinnitysmutterin**.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309885, hylsyavain nro 309893, ER-kiristysholkit nro 308901 – 309432, haka-avain nro 628400 tai momenttiavain nro 309749 tai nro 628520.

Huomautus:

- **Kiristää vain nimellis-Ø varren Ø -toleranssiin h 10.**
- **Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.**
- **Tarkkuusholkki-istukkaa on aina käytettävä yhdessä tarkkuuskiristysmutterin nro 309617 kanssa.**
- **Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.**
- **Fahrion HP-2µm ER -kiristysholkkien sininen rengas irrotettava**

Lastuamisstrategia: HSC
ER-kiristysavain nro 309748; nro 309749: 16
Kiinnitysalue: 0,5 - 10 mm
Ulkonema A-mitta: 100 mm
Ulko-Ø D: 34 mm
ER-varakiinnitysmutteri nro 309617: 16

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	16
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
ER-kiristysavain nro 309748; nro 309749	16
Ulko-Ø D	34 mm
ER-varakiinnitysmutteri nro 309617	16
Sovitin	PSC-63 A=100
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka