

**Garant****Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300048 6
GTIN	4045197944122
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:****GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>.  
Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

**Suljettavat jäähdytyskanavareit.****Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	25 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Sovitin	SK 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6
--	----------