

Garant**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300835 13
GTIN	4045197944276
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	23 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	13
Tuurnan Ø d ₁	13 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Varavääntiörengas nro 309870	13
Ulko-Ø D	27 mm

Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	18 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	13
Kiinnitys-Ø D ₁	13 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna