

**ER-kiristysholkki-istukka - lieriömäinen, ER-kiristysholkkikoolle: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300683 20
GTIN	4045197944245
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäiset rungot, weldon-varsi ja kiristysmutterit.
Läpireikä sisäjähdytykseen.

Käyttö:

Kiristysistukan jatkamiseen weldon- tai kiristysholkki-istukoissa.

Erikoistarvike:

Kiristysavaimet nro 309680 – 309740.

ER-kiristysholkit nro 308878 – 309434, ER-vaihtomutterit nro 309580; 309650.

Huomautus:

Ei sovellu kutistukseen.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	25 mm
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
ER-kiristysholkeille	20
Ulko-Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Varren pituus L ₁	85,5 mm
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HSC
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka