

Garant**Kiristysholkki, lieriömäinen, ER-kiristysholkki: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319291 16
GTIN	4045197943590
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****Sisärsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.**

Ulkohalkaisijan mukaan valitaan vakiomallinen sisärsorvauspidin tai kääntöteräporanpidin.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

Tekninen kuvaus

sopii tuotteelle	Nro 319283
Ø d ₁	25 mm
Kiinn.Ø	16 mm
kierre M	M24×1

Peruspitimen $\varnothing d_2$	32,5 mm
l_2 sisältää vaihtosovittimen	40 mm
l_2 sis. kiristyspihdit ER	18 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki