

Garant**Kiristysholkki, lieriömäinen, ER-kiristysholkki: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319291 40
GTIN	4045197943606
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****Sisärsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.**

Ulkohalkaisijan mukaan valitaan vakiomallinen sisärsorvauspidin tai kääntöteräporanpidin.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	40 mm
Ø d ₁	50 mm
sopii tuotteelle	Nro 319289
Peruspitimen Ø d ₂	64 mm

kierre M	M50×1,5
l ₂ sisältää vaihtosovittimen	60,5 mm
l ₂ sis. kiristyspihdit ER	28 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki