

**Garant****VDI-pidin, ER-kiristysholkki: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319292 40
GTIN	4045197943613
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:****SisäSORVAUSPITIMEN PİKAVAIHTOJÄRJESTELMÄ.**

Pikavaihtosovittimet nro 319285; 319286; 319289 kiinnitetään suoraan pitimeen. Vankka yhdistelmä ja minimaalinen ulkonema.

**Käyttö:**

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

**Standardi:**

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

**Huomautus:**

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

**Tekninen kuvaus**

l <sub>2</sub> sis. kiristyspihdit ER	69 mm
x sisältää vaihtosovittimen	158 mm

x sis. kiristyspihdit ER	125 mm
Ulko-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>2</sub> sisältää vaihtosovittimen	101 mm
ulko-Ø d <sub>3</sub>	83 mm
Peruspitimen Ø d <sub>2</sub>	65 mm
kierre M	M50×1,5
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin