

**Garant****Pikavaihtosovitin ER40, d=64,5, Kiinn.Ø: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319289 25
GTIN	4045197943712
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:****Sisärsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.**

Ulkokierteellisillä kiristysmuttereilla pikavaihtosovitin kiinnitetään lieriömäiseen kiristysholkkiin tai suorasovitteiseen VDI-pidikkeeseen.

**Käyttö:**

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

**Sopii:**

Sorvauspitimille, joissa on 1, 2 tai 3 kiinnitystasoa.

**Toimituksen sisältö:**

Kiinnitysruuvit jäähdytyskanaville, sokkoniitilliset.

**Huomautus:**

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

**Tekninen kuvaus**

Tuotenimen määrite	d=64,5
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

---

## Tarvikkeet

Asennusapuväline sisäorvauspitimen  
pikavaihtojärjestelmään 25

---

319299 25