

Garant**Pikavaihtosovitin ER16, d=35, Kiinn.Ø: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319283 4
GTIN	4045197943644
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****Sisärsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.**

Ulkokierteellisillä kiristysmuttereilla pikavaihtosovitin kiinnitetään lieriömäiseen kiristysholkkiin tai suorasovitteiseen VDI-pidikkeeseen.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Sopii:

Sorvauspitimille, joissa on 1, 2 tai 3 kiinnitystasoa.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitysruuvit jäähdytyskanaville, sokkoniitilliset.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	4 mm
Tuotenimen määrite	d=35
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

