

Garant**Jyrsintä- ja kiertoistukka, HSK-T 63, ER-kiristysholkki: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319294 32
GTIN	4045197943729
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****SisäSORVAUSPITIMEN PİKAVAIHTOJÄRJESTELMÄ.**

Pikavaihtosovittimet nro 319285; 319286; 319289 kiinnitetään suoraan pitimeen. Vankka yhdistelmä ja minimaalinen ulkonema.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Standardi:

ISO 12164-3.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

Tekninen kuvaus

x sisältää vaihtosovittimen	81 mm
l ₂ sisältää vaihtosovittimen	107 mm

l ₂ sis. kiristyspihdit ER	80 mm
x sis. kiristyspihdit ER	54 mm
ulko-Ø d ₃	63 mm
kierre M	M40×1,5
Peruspitimen Ø d ₂	48 mm
Sovitin	HSK-T 63
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin