

Garant**Sahanteräsovitin, Kierteellinen, sahanterän Ø:lle: 40/50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Ni-pinnoite parantaa kulumisen suojaa.

Käyttö:

Yhdessä pyörösahanterien kanssa sahausjärjestelmään. Ura- ja katkaisujyrsintään.

Huomautus:

Sahanterän sovittimen kiinnike kierteellä, ks. luettelon osa 3.**Seuraajatuote nro 179905.**

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi-sarja	219985 (TX15;4,2 Nm)
L ₁	35 mm
Kokonaispituus L _{ges}	36,8 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	24 mm
Kiinnityskierre M	M12
Kiinnitysreikien lukumäärä	3
Kiinnitysreikien kehä	17,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Sahanteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvisarja10 osaa

219985