

Garant**Sahanteräsovitin, Kierteellinen, sahanterän Ø:lle: 63/80/100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	179907 63/80/100
GTIN	4045197942074
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Ni-pinnoite parantaa kulumisen suojaa.

Käyttö:

Yhdessä pyörösahanterien kanssa sahausjärjestelmään. Ura- ja katkaisujyrsintään.

Huomautus:

Sahanterän sovittimen kiinnike kierteellä, ks. luettelon osa 3.**Seuraajatuote nrolle 179905.**

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	41,8 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219985 (TX15;4,2 Nm)
L_1	40 mm
Kiinnityskierre M	M16
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä	4
Kiinnitysreikien kehä	25,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Sahanteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvisarja10 osaa

219985