

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308206 16
GTIN	4045197943910
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

GARANT: HSK-työpinnat työstetty. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm

Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ulko-Ø D	34 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1