

Garant**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 25,75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116340 25,75
GTIN	4045197030665
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut.**

Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.

Teräosa ≤ Ø 26,5 mm hiottu umpiaineesta, > Ø 26,5 mm jyrskyty. Sen ansiosta hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta Ø 40 mm saakka.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,25 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	165 mm
Nimellis-Ø D _c	25,75 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	286 mm
Morsekartio MK koko	3
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	126,4 mm

Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		