

**Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304278 14
GTIN	4045197944320
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

**Ei suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	44 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1

Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm	309900 12
---	-----------