

**Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 304398 8 |
| GTIN | 4045197944399 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus**Malli:**

Ei suljettavat jäähdytyskanavareivät.

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 8 mm |
| Ulko-Ø D | 28 mm |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 8 |
| Sovitin | HSK-A 100 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-4 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Muoto | A |
| Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm | 309900 8 |
|--|----------|