

Garant
ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto ADB, SK 40 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 11

Tilaustiedot

Tilausnumero	300649 11
GTIN	4045197944481
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

Tasapainotettu kiinnitysmutteri **HSC:lle**. ER11 suurennettu läpireikä. Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).

· **Vakiotoimituksessa Ballufchip-poraus.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Suurnopeus-ER-pienoismutteri nro 309650.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 – 309434, ER-kiristysavain nro 309740.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 7 mm
Ulko-Ø D	16 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
ER-kiristysholkeille	11 mm
sopiva kiristysavain nro 309740	11
Hyötypituus L _N	44 mm

Kiinnitys-Ø D ₁	1-7 mm
Sovitin	SK 40 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308882 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308918 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309399 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308881 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308881 1
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308918 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308918 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308881 4
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 1–7 mm	309155
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308882 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309399 6
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308881 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308881 2

ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308882 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308918 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308881 5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308882 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308918 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308918 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308918 7
ER-kiristysholkkisarja, 13 osaa, 1–7 mm	309010