

Garant**ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto ADB, SK 40 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300649 16
GTIN	4045197944498
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Tasapainotettu kiinnitysmutteri **HSC:lle**. ER11 suurennettu läpireikä. Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).

· **Vakiotoimituksessa Ballufchip-poraus.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Suurnopeus-ER-pienoismutteri nro 309650.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 – 309434, ER-kiristysavain nro 309740.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 0,5 - 10 mm

Ulko-Ø D: 22 mm

sopiva kiristysavain nro 309740: 16

Tekninen kuvaus

sopiva kiristysavain nro 309740	16
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
ER-kiristysholkeille	16 mm
Ulko-Ø D	22 mm

Hyötypituus L _N	45 mm
Sovitin	SK 40 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka