

**Garant****Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302650 16     |
| GTIN         | 4045197944719 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Suljettavat jäähdytyskanavareiät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ulkonema A-mitta              | 80 mm      |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>    | 16 mm      |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16         |
| Ulko-Ø D                      | 48 mm      |
| Sovitin                       | BT 50lyhyt |
| Standardi                     | DIN 6359   |
| Kiinnitysnormi                | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi                | JIS B6339  |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Muoto              | ADB           |
| Pyörintätarkkuus   | ≤ 3 μm        |
| Lastuamisstrategia | HPC           |
| Tuotetyyppi        | Weldonistukka |

---

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|