

**Garant****ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 30 A = 60, ER-kiristysholkkikoolle: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302745 20
GTIN	4045197944764
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kiristysmutteri, tasapainotettu (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimaaliset kulumisominaisuudet tai vääntömomentin siirto pinnoitetulla täsmäkieristysmutterilla.**

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää ER-kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Huomautus:**

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 1 - 13 mm

Ulkonema A-mitta: 60 mm

Ulko-Ø D: 34 mm

ER-varakiinnitysmutteri: 20

ER-kiristysavain: 20

**Tekninen kuvaus**

ER-varakiinnitysmutteri	20
ER-kiristysavain	20
ER-kiristysholkeille	20
Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Sovitin	BT 30 A = 60
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm

613300 25