

Garant**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, BT 40 lyhyt, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302755 16
GTIN	4045197944788
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Kiristysmutteri, tasapainotettu (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimaaliset kulumisominaisuudet tai vääntömomentin siirto pinnoitetulla täsmäkieristysmutterilla.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Huomautus:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 0,5 - 10 mm

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ulko-Ø D: 28 mm

ER-varakiinnitysmutteri: 16

ER-kiristysavain: 16

Tekninen kuvaus

ER-kiristysavain	16
Ulko-Ø D	28 mm
ER-kiristysholkeille	16
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
ER-varakiinnitysmutteri	16
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
--	-----------