

**Garant****Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302895 16
GTIN	4045197944986
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainoluokka G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>. Muoto ADB.

**Käyttö:**

**Uppokiila** pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

**Vääntiörenkas** jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	16
Ulko-Ø D	32 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna