

**Garant**

**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 30 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303010 22
GTIN	4045197944870
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainoluokka G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>. Muoto ADB. 4 jäähdytyskanavaporausta.

- **Lieriömäinen muoto.**
- **Balluff chip -poraus.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**

**Etu:**

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Ulkonema A-mitta	40 mm

Ulko-Ø D	48 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna