

Garant

Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 30 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303010 27
GTIN	4045197944887
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainoluokka G2,5 / 25 000 min⁻¹. Muoto ADB. 4 jäähdytyskanavaporausta.

- **Lieriömäinen muoto.**
- **Balluff chip -poraus.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	40 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Tuurnan Ø d ₁	27 mm

Ulko-Ø D	50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Kiinnitys-Ø D ₁	27 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna