

Garant**Hydraulikiristysistukka HT lyhyt, PSC 63, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308556 20
GTIN	4045197945105
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.

Käyttö:

Parhaat siirrettävät vääntömomentit **550 Nm**, malli HT (High Torque).

- Poraamiseen, kalvintaan ja jysintään.
- Vaikeasti lastuttavien materiaalien jysintään.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302150, 302155, 302160 ja 302165.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulko-Ø D	49 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Hyötypituus L ₁	41 mm
Sopiva kavennusholkki	302160; 302155

Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka