

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A25R SSKCR/L12
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Asetuskulma κ	75 astetta
Ulkonema L ₁	75 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 25
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Terän koko	12 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500