

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260724 25/12  |
| GTIN         | 4045197945129 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Sopiva kääntöterä                      | SC.. 1204..                    |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 32 mm                          |
| Terän koko                             | 12 mm                          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 24 mm                          |
| Ulkonema L <sub>1</sub>                | 75 mm                          |
| ISO-koodi pidin                        | A25R SSKCR/L12                 |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 17 mm                          |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 25                      |
| Kokonaispituus L                       | 200 mm                         |
| Asetuskulma κ                          | 75 astetta                     |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 25 mm                          |
| Standardi                              | DIN 8024                       |
| Käyttötapa                             | Oikea                          |
| Sisäorvaussyvyys enint.                | 3×D                            |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                          |
| Käyttö                                 | Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi                            | Sisäorvauspidin                |

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500