

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L_2	19 mm
Asetuskulma κ	75 astetta
Ulkonema L_1	60 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	180 mm
ISO-koodi pidin	A20Q SSKCR/L09
Keskisiirto L_3	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	25 mm
varren Ø D_s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500