

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Terän koko	9 mm
Ulkonema L ₁	60 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Asetuskulma κ	75 astetta
ISO-koodi pidin	A20Q SSKCR/L09
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500