

**Garant****Sisäsorvauspidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261304 16/11
GTIN	4045197945198
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

GARANT eco-System-käantöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: SVJCR/L 1616X11

Sopiva käantöterä: VC.. 1103..

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 20 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 34 mm

Kokonaispituus L: 81 mm

Käantöterä-ruuvisarja: 269023 1

**Tekninen kuvaus**

Käantöterä-ruuvisarja	269023 1
Sopiva käantöterä	VC.. 1103..
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	81 mm

Varren koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 1616X11
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8