

**Garant****Eco-kääntöteränpidin SVJCL 93° kääntöterille VC.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261305 20/16
GTIN	4045197945259
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

GARANT eco-System-kääntöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Ruuvi aluslevylle	269013 1
Aluslevy	259033 5
Terän koko	16 mm

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020X16
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kokonaispituus L	99 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/261305-20/16>