

**Garant****Kutistusistukka 4 jäähdytyskanavareikää, niklattu, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-  
Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308172 10
GTIN	4045197945334
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Premium-versio: Nikkelöity malli, jossa 4 suljettavaa jäähdytyskanavareikää. Integroitu työkalujen pituussäätö (säätöalue 10 mm).

**Käyttö:**

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Toimituksen sisältö:**

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).  
4 M3-suutinruuvia.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutustusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	85 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm
Ulko- $\varnothing$ D	32 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka