

Garant**Kutistusistukka 4 jäähdytyskanavareikää, niklattu, HSK-A 100 lyhyt,
Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308267 10
GTIN	4045197945396
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Premium-versio: Nikkelöity malli, jossa 4 suljettavaa jäähdytyskanavareikää. Integroitu työkalujen pituussäätö (säätöalue 10 mm).

Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).
4 M3-suutinruuvia.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm

Ulko-Ø D	32 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ø D ₂	24 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka