

Garant**Weldon-istukka niklattu, jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304272 8
GTIN	4045197945563
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Erytisniklaus.

Suljettavat jäähdytyskanavareivät.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	28 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
Ulkonema A-mitta	65 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm

Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm	309900 8
--	----------