

**Garant****Weldon-istukka niklattu, jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304272 6
GTIN	4045197945556
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**GARANT:** Kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Erytisniklaus.

**Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	25 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Ulkonema A-mitta	65 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm

Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6
--	----------