

**Garant****ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, niklattu, SK 40 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300515 32
GTIN	4045197945839
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**GARANT –**

- **hyvin tasainen käynti kovasorvattujen varsien ja tasapainotuksen G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup> ansiosta.**
- **optimaalinen korroosionsuoja niklattujen pitojen ansiosta.**
- **suurimmat kiristysvoimat ja tarkkuus GARANT-tarkkuuskiinnitysmutterin avulla.**

Eriyisniklaus.

**GARANT –**

- **Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).**
- **Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.**
- **Suurennettu läpireikä.**

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Lastuamisstrategia: HSC  
 Kiinnitysalue: 2 - 20 mm  
 Ulkonema A-mitta: 70 mm  
 Ulko-Ø D: 50 mm  
 High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610: 32  
 Varamutteri HOLEX nro 309580: 32

## Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2 - 20 mm
Ulko-Ø D	50 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610	32
Varamutteri HOLEX nro 309580	32
ER-kiristysholkeille	32
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Sovitin	SK 40 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
---	-----------