


Garant**Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavareiat, niklattu, SK 40 lyhyt,
Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300120 10
GTIN	4045197945693
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.

Suljettavat jäähdytyskanavareiat.

Erityisniklaus.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	10
Ulko-Ø D	35 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 10 mm	309900 10
---	-----------