

**Garant****ER-kiristysholkki-istukka niklattu, HSK-A 63 pitkä, ER-kiristysholkkikoolle: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305394 25
GTIN	4045197945747
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **Avarrettu läpimenoikä (ei säätöruuvia).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Niklattu korroosionkestäväksi.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Ulko-Ø D	42 mm
ER-kiristysholkeille	25
Ulkonema A-mitta	100 mm

Sovitin	HSK-A 63 pitkä
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-6
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

---

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 25	309680 25
---	-----------