

**Garant**

**Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavareiat, niklattu, SK 40 lyhyt,  
Kiinnitys-Ø D1: 20mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	300120 20
GTIN	4045197945723
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:****GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>.

**Suljettavat jäähdytyskanavareiat.**

Erityisniklaus.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Ulko-Ø D	52 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 20 mm	309900 20
---	-----------